



MB1000

Der Hublift MB1000 hat eine Förderhöhe bis zu 100 cm und ist für die Benutzung durch Rollstuhlfahrer konzipiert. Die Plattformgröße von 83 x 165 cm ermöglicht es einer weiteren Begleitperson ebenfalls mitzufahren.

Durchfahrbreite: 83 cm
Außenmaß: 119 x 165 cm



MB1300

Der Hublift MB1300 ist die größere Variante der MB1000. Der Unterschied: Mehr Förderhöhe von bis zu 128 cm und eine größere Plattform von 90 x 200 cm. Natürlich absolut rollstuhlgerecht mit sehr viel Platz auch für größere und längere Rollstühle.

Durchfahrbreite: 90 cm
Außenmaß: 130 x 200 cm



Sicherheit & Komfort


Für noch mehr Sicherheit und Komfort sorgen die zahlreichen, nützlichen Optionen von Herkules. Die Herkules Edelstahl-Tür für die obere Haltestelle sorgt für Sicherheit gegen Herabfallen und das sogar vollautomatisch dank eines elektrischen Türantriebes.

Alternativ kann das auch der bewährte mitfahrende Bügel erledigen - Sie entscheiden.



LIFT MB1000 & 1300

DER ÜBERALL-LIFT



Gestaltungs-Möglichkeiten

Ihren Hublift MB1000 / MB1300 können sie mit vielen weiteren, nützlichen Optionen Ihren Bedürfnissen anpassen. Geben Sie Ihrem Lift doch etwas Farbe mit einer Pulverbeschichtung der Edelstahl-Verkleidung in einer Farbe nach Ihrer Wahl.



Herkules Reha
Leben. Unabhängig.

www.herkules-reha.de

Der Überall-Lift.

Die Hebebühne MB 1000/1300 von Herkules löst die Probleme von vielen Zugängen in öffentlichen und privaten Gebäuden. Für diese Hebebühne müssen Sie keine weiteren baulichen Vorkehrungen treffen. Alles, was Sie brauchen, ist ein ebener Platz. Die Hebebühne wird ganz einfach an demtsprechende Stelle transportiert, abgelassen und an 230 V-Strom angeschlossen. Schon ist sie einsatzbereit.

Dank der Fertigung in Edelstahl und Aluminium besitzt die Hebebühne eine enorme Wetterfestigkeit. Damit ist die MB 1000/1300 vom stürmischen Salzwasser im Norden bis zu frostigen Wetterperioden im Süden die richtige Wahl.

Am wichtigsten aber - die Bedienerfreundlichkeit. Rollstuhlfahrer freuen sich über die geringe Bauhöhe von nur 55 mm bzw. 70 mm, die integrierte Abrollsicherung, die stabilen Haltegeländern und an der sanften Hebe-technik. Die Bedienelemente finden sich zentral an einer Handbedieneinheit. Ein flexibles Spiralkabel verbindet sie mit der Elektronik des MB 1000/1300. Einfachste Bedienung mit nur einer Hand.

Und selbstverständlich können Sie den MB 1000/1300 auch perfekt im Innenbereich oder in der privaten Wohnung einsetzen. Der MB 1000/1300 macht aus schwierigen Auf- und Zugängen behindertengerechte Eingänge, schnell und unkompliziert.

MB1000



Förderhöhe bis zu 1 m



Traglast 300 kg für Rollstuhlfahrer & eine Begleitperson



Auffahrhöhe max. 55 mm



Geschwindigkeit 1,5 cm/s



Für Innen- & Außenbereich geeignet, nur 230 V erforderlich.



Steuerbar über eine Funkfernbedienung



CE-Konform



100% Made in Germany

MB1300



Förderhöhe bis zu 1,28m



Traglast 260 kg für Rollstuhlfahrer & eine Begleitperson



Auffahrhöhe max. 70 mm



Minimale Auffahrhöhe von 55/70mm, auch im Boden versenkt einbaubar



Ein abschließbarer Not-Aus Knopf verhindert unbefugte Benutzung



Standard-Bedienung: Handbedienteil am flexiblen Spiralkabel mit Taster Auf- und Ab



Zugleich Abrollsicherung und Auf-fahrrampe für den Rollstuhlfahrer



Optionale Rufstationen für die obere & untere Haltestelle Ihres Herkules-Lifts



Alternative zum Handbedienteil auf der Plattform: Integrierte Großflächen-Taster

